


# löketcsoökkentés

## HGPL-HR-63

Cikkszám: 567831

FESTO

HGPL-... hosszú löketű megfogóhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Állítható véghelyzet tartomány/hossz	40 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,060 g
Felfogási mód	a megfogóra csavarozva
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material plate	Alumínium ötvözet