

# szabványos henger

## DNC-40-160-PPV-A-C180


Cikkszám: 567895

Kifutó termék

FESTO

Hengercső 180 fokkal elfordítva, 8-as típusú hornyok a sűrítettlevegő csatlakozás oldalán.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 160 mm   |
| Dugattyú átmérő                            | 40 mm  |
| Dugattyúrúd menet                          | M12x1,25   |
| Csillapítás                                | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható      |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| A következő szabványnak felel meg:         | ISO 15552  |
| Dugattyúrúd vég                            | Külső menet  |
| Konstrukciós felépítés                     | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Profilcső                           |
| Pozíció felismerés                         | közelítéskapcsolóhoz   |
| Változatok                                 | egyoldalú dugattyúrúd  |
| Üzemi nyomás                               | 0.6 ... 12 bar   |
| Működési mód                               | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C  |
| Engedély                                   | Germanischer Lloyd   |
| Felütközési energia a véghelyzetekben      | 0.2 J  |
| Csillapítási hossz                         | 20 mm  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás        | 633 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 754 N  |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél              | 307 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 45 g   |
| Alapsúly 0 mm löketnél                     | 800 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 16 g   |
| Felfogási mód                              | belső menettel<br>tartozékokkal                                |
| Pneumatikus csatlakozás                    | G1/4   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Anyag információ, fedél                    | Alumínium présöntvény<br>bevont                                |
| Anyag információ, tömítések                | TPE-U(PU)  |
| Anyag információ, dugattyúrúd              | erősen ötvözött acél   |
| Anyag információ, hengercső                | Alumínium ötvözet<br>simára oxidált                            |