

szabványos henger DNC-100- -PPV-A-C180

Cikkszám: 567935

Kifutó termék

FESTO

Hengercső 180 fokkal elfordítva, 8-as típusú hornyok a sűrítettlevegő csatlakozás oldalán.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	3 ... 2,000 mm
Dugattyú átmérő	100 mm
Dugattyúrúd menet	M20x1,5
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	ISO 15552
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Profilszó
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.6 ... 12 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Felütközési energia a véghelyzetekben	1.2 J
Csillapítási hossz	32 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	4,418 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	4,712 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	1,544 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	115 g
Alapsúly 0 mm löketnél	4,653 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	38 g
Felfogási mód	belső menettel tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, fedél	Alumínium présöntvény bevont
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet simára oxidált