

Műanyag tömlő

PUN-H-5/16-SI-150-CB

Cikkszám: 567941

FESTO

az élelmiszeriparban megengedett az alkalmazása (hidrolízisálló).
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	5/16
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	0.121 Fuß
Min.hajlítási sugár	0.065 Fuß
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14.4 ... 145 Psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
Élelmiszeripari biztonság	gyártói nyilatkozat szerint
Környezeti hőmérséklet	-31 ... 145 °F
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.31 oz/ft
Szín	ezüst
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, cső	TPE-U(PU)