

Műanyag tömlő

PUN-H-5/32-WS-150-CB

Cikkszám: 568002

FESTO

az élelmiszeriparban megengedett az alkalmazása (hidrolízisálló).
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Külső átmérő, inch | 5/32 |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 0.052 Fuß |
| Min.hajlítási sugár | 0.02 Fuß |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -14.4 ... 145 Psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Élelmiszeripari biztonság | gyártói nyilatkozat szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -31 ... 145 °F |
| Gyártmány súlya a hosszról függően | 0.09 oz/ft |
| Szín | fehér |
| Shore keménység | D 52 +/-3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform Réz- és PTFE-mentes |
| Anyag információ, cső | TPE-U(PU) |