

# Műanyag tömlő

## PUN-H-5/32-BL-500-HA

Cikkszám: 568013

FESTO

az élelmiszeriparban megengedett az alkalmazása (hidrolízisálló).  
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	5/32
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	0.052 Fuß
Min.hajlítási sugár	0.02 Fuß
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14.4 ... 145 Psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Élelmiszeripari biztonság	gyártói nyilatkozat szerint
Környezeti hőmérséklet	-31 ... 145 °F
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.09 oz/ft
Szín	kék
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, cső	TPE-U(PU)