

# limit switch box

## SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TP20

Cikkszám: 568239

FESTO

Analogue feedback signal from 4...20mA for monitoring process valves actuated with pneumatic quarter turn actuators.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	sarkos
A következő szabványon alapul:	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mért érték	Forgatási szög
Mérési elv	mágneses Hall
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Analóg kimenet	4 - 20 mA
Analóg kimenet ismétlési pontossága ± °-ban	1 deg
Rövidzár védett	igen
Túlterhelés állóság	rendelhető
Üzemi feszültségtartomány DC	15 ... 30 V
Üresjárat áram	12 ... 20 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	9 sarkú Csavaros szorító kapocs plug-in
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet	2.5 mm <sup>2</sup>
Kábel csavarzat	M20
Megengedett kábelátmérő	5 ... 13 mm
Max. vezeték hossz	30 m
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	1,000 g
Material housing	Alumínium ötvözet
Helyzetérzékelés	piros / zöld
Beállítási lehetőségek	Teach-In Teach-in elektromos csatlakozáson keresztül
Beállítási tartomány szögérzékelés	0 ... 270 deg
Védettség	IP65
Szigetelési feszültség	50 V
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Védettségi osztály	III
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződés foka	3