


# mágnesszelep

## VUVB-S-B42-ZD-T516-1T1L

Cikkszám: 568621

FESTO

Ez a termék csak a Festo USA vállalatától rendelhető.  
Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Szelep funkció                             | 4/2 bistabil                                                   |
| Működtetés fajtája                         | elektromos                                                     |
| Szelep méret                               | 20 mm                                                          |
| Normál névleges átáramlás                  | 800 l/min                                                      |
| Üzemi nyomás                               | -0,9 ... 8 bar                                                 |
| Konstrukciós felépítés                     | Körtolattyú                                                    |
| Védettség                                  | IP65                                                           |
| Névleges méret                             | 7 mm                                                           |
| Lefúvás funkció                            | nem fojtható                                                   |
| Tömítési elv                               | lágý                                                           |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges                                                    |
| Kézi segédműködtetés                       | nyomó                                                          |
| Vezérlési fajta                            | elővezérelt                                                    |
| Vezérlő levegő ellátás                     | külső                                                          |
| Áramlási irány                             | nem visszafordítható                                           |
| Vezérlőnyomás                              | 2 ... 8 bar                                                    |
| Kapcsolási idő át                          | 25 ms                                                          |
| Tekercs jellemző                           | 24 V DC: kis áramú fázis: 0,1 W, nagy áramú fázis: 3,3 W       |
| Lökőfeszültség-szilárdság                  | 0,8 kV                                                         |
| Szennyeződés foka                          | 3                                                              |
| Megengedett feszültség ingadozás           | +/- 10 %                                                       |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)     | EU-EMV-irányelv szerint                                        |
| KBK korrózióállósági osztály               | 1                                                              |
| Tárolási hőmérséklet                       | -20 ... 40 °C                                                  |
| Közeg hőmérséklet                          | -5 ... 50 °C                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                     | -5 ... 50 °C                                                   |
| Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás   | 2 Nm                                                           |
| Gyártmány súlya                            | 220 g                                                          |
| Elektromos csatlakozás                     | Plug-In többpólusú csatlakozóhoz                               |
| Felfogási mód                              | átmenő furattal                                                |
| 12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás      | Csatlakozólap                                                  |
| 84 vezérlő lefúvás csatlakozás             | nem közösített                                                 |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | Csatlakozólap                                                  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | QS-5/16                                                        |
| Pneumatikus csatlakozás 3                  | Csatlakozólap                                                  |
| Pneumatikus csatlakozás 4                  | QS-5/16                                                        |
| Anyag megjegyzés                           | Réz- és PTFE-mentes<br>RoHS konform                            |
| Anyag információ, tömítések                | FPM<br>HNBR<br>NBR                                             |
| Anyag információ, ház                      | PA erősítésű                                                   |
| Anyag információ: hengertolattyú           | Alumínium ötvözet                                              |