

műanyag tömlő PEN-3/8-SW-150-CB

Cikkszám: 569885

FESTO

külső méretre kalibrált, QS pillanat-csatlakozókhöz, polietilén
(élelmiszeripari alkalmazásra nem megengedett).



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	3/8
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	0.131 ft
Min.hajlítási sugár	0.088 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14.4 ... 145 Psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Víz a www.festo.com oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-22 ... 140 °F
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.376 oz/ft
Pneumatikus csatlakozás	3/8"-os külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	fekete
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	PE