

Műanyag tömlő

PEN-5/32-BL-150-CB

Cikkszám: 569889

FESTO

külső méretre kalibrált, QS pillanat-csatlakozókhöz, polietilén (élelmiszeripari alkalmazásra nem megengedett).

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	5/32
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	0.065 Fuß
Min.hajlítási sugár	0.032 Fuß
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14.4 ... 145 Psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-22 ... 140 °F
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.067 oz/ft
Szín	kék
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, cső	PE