

# műanyag tömlő

## PLN-1/4-NT-150-CB

Cikkszám: 569899

FESTO

nagy vegyianyag- és hidrolízisállóságú.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	1/4
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	0.105 ft
Min.hajlítási sugár	0.039 ft
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14.4 ... 203 Psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz a <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-22 ... 176 °F
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.18 oz/ft
Pneumatikus csatlakozás	1/4"-os külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	natúr
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	PE