

Műanyag tömlő

PLN-5/16-BL-150-CB

Cikkszám: 569916

FESTO

nagy vegyianyag- és hidrolízisállóságú.
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	5/16
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	0.164 Fuß
Min.hajlítási sugár	0.082 Fuß
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14.4 ... 203 Psi
Tanúsítványt kiállító hely	TZW
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Élelmiszeripari biztonság	gyártói nyilatkozat szerint
Környezeti hőmérséklet	-22 ... 176 °F
Engedély	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.231 oz/ft
Szín	kék
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, cső	PE