

Műanyag tömlő

PLN-1/2-BL-150-CB

Cikkszám: 569918

FESTO

nagy vegyianyag- és hidrolízisállóságú.
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Külső átmérő, inch | 1/2 |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 0.213 Fuß |
| Min.hajlítási sugár | 0.138 Fuß |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -14.4 ... 203 Psi |
| Tanúsítványt kiállító hely | TZW |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Élelmiszeripari biztonság | gyártói nyilatkozat szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -22 ... 176 °F |
| Engedély | Drinking water KTW-A Drinking water W 270 |
| Gyártmány súlya a hosszról függően | 0.58 oz/ft |
| Szín | kék |
| Shore keménység | D 52 +/-3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform Réz- és PTFE-mentes |
| Anyag információ, cső | PE |