


# elektromos csatlakozólap

## CAPC-F1-E-M12

Cikkszám: 570042

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méreték: B x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Feldbus interfész	2 x M12 aljzat, 5 pólusú
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Max. tápáram	4 A
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Engedély	c UL us - Listed (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	85 g
Kábelhossz	20 m
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA