



# mini szánegység DGSL-N-10-30-EA

Cikkszám: 570215

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                       | 30 mm  |
| Állítható véghelyzet tartomány / hossz elöl  | 13 mm  |
| Állítható véghelyzet tartomány / hossz hátul | 5.5 mm   |
| Dugattyú átmérő                              | 12 mm  |
| Meghajtó egység üzemmódja                    | járom  |
| Csillapítás                                  | Rövid elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon       |
| Beépítési helyzet                            | tetszőleges  |
| Vezeték                                      | Golyós kalickás vezeték  |
| Konstrukciós felépítés                       | járom<br>Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Szán                       |
| Pozíció felismerés                           | közelítéskapcsolóhoz   |
| Üzemi nyomás                                 | 1.5 ... 8 bar  |
| Max.sebesség                                 | 0.8 m/s  |
| Ismétlési pontosság                          | 0,3 mm   |
| Működési mód                                 | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez   | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 0 - nincs korróziós károsodás                                  |
| Környezeti hőmérséklet                       | 0 ... 60 °C  |
| Felütkezési energia a véghelyzetekben        | 0.12 Nm  |
| Csillapítási hossz                           | 1.3 mm   |
| Max.erő, Fy                                  | 1,078 N  |
| Max.erő, Fz                                  | 1,078 N  |
| Max. Mx nyomaték                             | 15 Nm  |
| Max. My nyomaték                             | 8 Nm   |
| Max. Mz nyomaték                             | 8 Nm   |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás          | 51 N   |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet          | 68 N   |
| Mozgatott tömeg                              | 194 g  |
| Gyártmány súlya                              | 487 g  |
| Alternatív csatlakozások                     | lásd a termék rajzát   |
| Felfogási mód                                | átmenő furattal  |
| Pneumatikus csatlakozás                      | M5 suitable for fitting with 10-32 UNF-2B                      |
| Anyag megjegyzés                             | Réz- és PTFE-mentes<br>RoHS konform                            |
| Material cover                               | Alumínium ötvözet  |
| Material seals                               | HNBR   |
| Material housing                             | Alumínium ötvözet  |
| Material piston rod                          | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |