



mini szánegység DGSL-N-25-40-EA

Cikkszám: 570248

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 40 mm |
| Állítható véghelyzet tartomány / hossz elöl | 11.5 mm |
| Állítható véghelyzet tartomány / hossz hátul | 5.5 mm |
| Dugattyú átmérő | 32 mm |
| Meghajtó egység üzemmódja | járom |
| Csillapítás | Rövid elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezeték | Golyós kalickás vezeték |
| Konstrukciós felépítés | járom Dugattyú Dugattyúrúd Szán |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Üzemi nyomás | 1 ... 8 bar |
| Max.sebesség | 0.8 m/s |
| Ismétlési pontosság | 0,3 mm |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Felütkezési energia a véghelyzetekben | 0.55 Nm |
| Csillapítási hossz | 1.3 mm |
| Max.erő, Fy | 4,643 N |
| Max.erő, Fz | 4,643 N |
| Max. Mx nyomaték | 110 Nm |
| Max. My nyomaték | 60 Nm |
| Max. Mz nyomaték | 60 Nm |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 415 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 483 N |
| Mozgatott tömeg | 1,181 g |
| Gyártmány súlya | 3,063 g |
| Alternatív csatlakozások | lásd a termék rajzát |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozás | 1/8 NPT |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes RoHS konform |
| Material cover | Alumínium ötvözet |
| Material seals | HNBR |
| Material housing | Alumínium ötvözet |
| Material piston rod | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |