

Membránkészlet EADB-V1-40-S301-400

Cikkszám: 570269

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	57 mm
Méret	40
Lökettartomány	301 ... 400 mm
Dugattyúrúd hosszabbítás	117 mm
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Tömlő készlet közösített lefúvással
KBK korrózióállósági osztály	3
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállóképesség	Por Forgácsok Olajok Kenőzsír Benzin
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Mozgatott tömeg	136 g
Gyártmány súlya	209 g
Felfogási mód	feltolható menetes csappal
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ: Adapter elemek	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: Tömlőhengerek	NBR
Anyag információ: menetes csap	erősen ötvözött acél, rozsdamentes