

# műanyag tömlő PAN-MF-4X0,75-SW

Cikkszám: 570357

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	4 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	15 mm
Belső átmérő	2.5 mm
Min.hajlítási sugár	10 mm
A következő szabványnak felel meg:	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 3.1 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 31 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 449.5 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Kőolaj
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-60 ... 100 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.008 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	4 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	fekete
Shore keménység	D 65 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	Poliamid 12