

műanyag tömlő PAN-MF-10X1,25-SW

Cikkszám: 570360

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 65 mm |
| Belső átmérő | 7.5 mm |
| Min.hajlítási sugár | 45 mm |
| A következő szabványnak felel meg: | DIN 73378-PA12-PHL |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.9 MPa |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 19 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 275.5 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Kőolaj |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -60 ... 100 °C |
| Gyártmány súlya a hosszról függően | 0.035 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozás | 10 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz |
| Szín | fekete |
| Shore keménység | D 65 +/-3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material tubing | Poliamid 12 |