

műanyag tömlő PAN-MF-12X1,5-SW

Cikkszám: 570361

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	12 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	70 mm
Belső átmérő	9 mm
Min.hajlítási sugár	50 mm
A következő szabványnak felel meg:	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.9 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 19 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 275.5 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Kőolaj
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-60 ... 100 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.051 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	12 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	fekete
Shore keménység	D 65 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	Poliamid 12