

Műanyag tömlő PUN-14X2-SW

Cikkszám: 570391

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Külső Ø | 14 mm |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 84 mm |
| Belső Ø | 9.8 mm |
| Min. hajlítási sugár | 45 mm |
| Használati útmutató | TPE-U észter-alapú A műanyag tömlőt csak akkor szabad kábelekkel együtt lefektetni, ha a burkolatuk foszforsavészter-mentes. Ellenkező esetben a műanyag tömlő megsérülhet. |
| A tömlő tulajdonságai | energialáncokhoz alkalmas |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...101.5 psi |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Engedély | TÜV |
| Tanúsítványt kiállító szerv | B 013277 0506 00 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tűzvizsgálati alapanyag | UL94 HB |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -35 °C...60 °C |
| A termék súlya hossz szerint | 0.0949 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozó | 14 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz |
| Szín | fekete |
| Shore-keménység | D 52 +/-3 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömlő alapanyaga | TPE-U(PU) |