


L csőcsavarzat

QSL-F-G1/2-14

Cikkszám: 570449

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 11.5 mm |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | tömítő gyűrű |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 16 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 |
| Élelmiszeripari biztonság | gyártói nyilatkozat szerint |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 150 °C |
| Engedély | Germanischer Lloyd |
| Max.meghúzási nyomaték | 40 Nm |
| Gyártmány súlya | 77 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 14 mm külső átmérőjű csövekhez |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, ház | Sárgaréz krómozott és nikkelezett |
| Anyag információ, menet tömítés | FPM |
| Anyag információ, cső tömítés | FPM |