


# Kezelő készülék FED-400

Cikkszám: 570864  
Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Mélység	56 mm
Magasság	109 mm
Hossz	149 mm
Max. előlap vastagság	5 mm
Felhasználói memória	2 Mbyte
Valós idejű óra	igen
Esemény lista	256
Recept tároló	32 kByte
Riasztások	1,024
Valós idejű óra eltérése	130 s / hó
Színek száma	256
Kijelző	TFT szín
Kijelzési tulajdonságok	Touchscreen
Kijelző méret	4,3"
Back-up telep	3 V / 270 mA lithium
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Képernyő felbontás	480x272 pixel
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	0,4 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Engedély	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Gyártmány súlya	1,000 g
AUX interfész	Sub-D 9 sarkú aljzat
PC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú Csatlakozó
Programozó interfész	9,6 - 38,4 kBd
PLC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú Csatlakozó
USB interfész	igen
Ethernet interfész	100 MBd
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Programozó szoftver	FED Designer 6.09 vagy újabb