


Csatlakozó NECU-FCG40-K

Cikkszám: 570895

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 60603-13
Csatlakozási gyakoriság	50
Kábelkimenet	egyenes
Terméksúly	5 g
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	FC csatlakozóalak
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	40
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Reteselés
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Vágókapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	1.5 A
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.13 mm ² AWG26
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	Megerősített PBT
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz aranyozott