


Összekötő vezeték NEBS-L2G4-K-5-LE4

Cikkszám: 570919

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	Hajlításállóság Festo szabvány szerint, vizsgálati feltételek külön kérésre Vizsgálati feltételek külön kérésre
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	1 A
Szennyeződés foka	2
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
1-es elektromos csatlakozás	Aljzat, szögletes alak, L2, 4 pólusú
2-es elektromos csatlakozás	nyitott vég, 4 eres
Kábelszerkezet	4 x 0,14 mm ²
Kábel átmérő	4.1 mm
Kábelhossz	5 m
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 mm ²
Színkód, érszigetelés	kék barna fekete fehér
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, ház	PBT
Anyag információ, szigetelő hüvely	PP
Anyag információ, kábelköpeny	PVC