


# csatlakozó NECU-S-M12G4-D-IS

Cikkszám: 570956

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101 EN 61984
Csatlakozási frekvencia	50
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	24 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Screw-type lock with hex A/F 18 mm and longitudinal knurl
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	2x kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Csavaros szorító kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Kábel csavarzat	Pg11
Megengedett kábel átmérő	2 x 3 mm vagy 2 x 5 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
Material housing	PA
Material of union nut	PA
Material electrical contact	Sárgaréz Bevont fehér bronz