


Csatlakozó tömb CPX-AB-1-7/8-DN

Cikkszám: 571052

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: Sz x H x M	65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Rögzítés módja	átmenő furattal
Terméksúly	205 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Terepibusz interfész	Sub-D, 9-pólusú, aljzat
Elektromos csatlakozó	5 pólusú 7/8" kördugós csatlakozó