


Csőcsatlakozó csomak N-1-P-19

Cikkszám: 572260

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Névleges szélesség | 16.5 mm |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon | Bevonat |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kialakítás | egyenes forma |
| Kötegméret | 1 |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.95 bar...16 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Terméksúly | 67.6 g |
| 1. pneumatikus csatlakozás | R1 külső menet |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 19 mm belső Ø-jű tömlőhöz |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | Eloxált alumínium |