


# adapter VMPAL-F10-M7

Cikkszám: 572380

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Csomagolási egység	10
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Operating pressure	-13.05 ... 145 psi
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	17 g
Pneumatikus csatlakozás 1	10 mm-es patron
Pneumatikus csatlakozás 2	M7
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium ötvözet