

Fix fojtás VMPA1-FT-NW0.3-10

Cikkszám: 572544

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-funkció
1. pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	3.5 l/min...5.5 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Névleges szélesség	0.3 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...40 °C
Közeghőmérséklet	-5 °C...60 °C
Terméksúly	0.06 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Üreges csavar alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet