

Fix fojtás VMPA1-FT-NW1.5-10

Cikkszám: 572549

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	81 ... 89 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Névleges méret	1.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 40 °C
Közeg hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	0.05 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material hollow bolt	Alumínium ötvözet