



# hálózati csatlakozó aljzat NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Cikkszám: 573855

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Csatlakozási frekvencia	100
Gyártmány súlya	680 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
Electrical connection 1, note about the cable outlet	Cable outlet not according to industry standard. Matched with CPX protective hood.
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	G7/8 coded to NFPA/T3.5.29 R1-2007
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	5
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarbiztosítás
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	5
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 300 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 300 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	9 A
Lökőfeszültség-szilárdság	4 kV
Kábelhossz	2 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelbekötés	≥ 65 mm
Kábel átmérő	8.7 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,2 mm
Kábelszerkezet	5x1,5
Vezeték névleges keresztmetszet	1.5 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP65 IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződéskód	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	fekete
Material housing	TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Material screw-type lock	Horganyzott sárgaréz
Material electrical contact	Sárgaréz, aranyozott