

# kezelő készülék FED-3000

Cikkszám: 573906

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Mélység	42 mm
Magasság	267 mm
Hossz	337 mm
Max. előlap vastagság	4 mm
Felhasználói memória	64 Mbyte
Felhasználói LED-ek száma	1
Valós idejű óra	igen
Esemény lista	1,024
Recept tároló	32 Kilobyte
Riasztások	1,024
Valós idejű óra eltérése	130 s / hó
Színek száma	64 k
Rendszer LED-ek száma	4
Kijelző	TFT szín
Kijelzési tulajdonságok	Touchscreen
Kijelző méret	13,3"
Back-up telep	Li-akkumulátor, újra tölthető
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Képernyő felbontás	WXGA, 1280x800 Pixel
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	1,4 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Gyártmány súlya	2,500 g
AUX interfész	Sub-D 9 sarkú aljzat
Nyomtató interfész	RS232 Sub-D aljzat 9 sarkú
PC interfész	RS232 Sub-D aljzat 9 sarkú
Programozó interfész	9,6 - 38,4 kBd
PLC interfész	9 sarkú RS232 RS485 Csatlakozó

Jellemző	Érték
	Sub-D
USB interfész	igen
Ethernet interfész	RJ45 10/100 MBd
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Programozó szoftver	FED Designer 6.10 vagy újabb