


Adapter VMPAL-F20-G1/4

Cikkszám: 573914

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	10
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	55 g
1. pneumatikus csatlakozás	Patron: 18 mm
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet