


elektromos csatlakozólap

VAVE-L1-1R8-LR

Cikkszám: 573920

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Polaritás felcserélése elleni védelem	bipoláris
Kiegészítő funkciók	Szikraoltás Tartóáramcsökkenés
Jelállapot kijelzése	LED
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Szennyeződés foka	3
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.meghúzási nyomaték	0.27 Nm
Gyártmány súlya	3.2 g
Elektromos csatlakozás	3 pólusú / 2 pólusú M8 / - Dugó/aljzat
Védővezető csatlakozás	nincs
Felfogási mód	mágnesszelepre, önmetsző csavarral
Ház színe	fekete
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material screws	Nemesíthető acél