

kezelő készülék

CDPX-X-A-S-10


Cikkszám: 574412

Kifutó termék

FESTO

10"-os kezelőkészülék, Touch.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Mélység	56 mm
Magasság	232 mm
Hossz	287 mm
Max. előlap vastagság	4 mm
Valós idejű óra	igen
Esemény lista	2,048
Recept tároló	32 Kilobyte
Oldalak	1,000
Tags	10,000
Widgets	2,000
Objektek oldalanként	2,000
Felhasználó	50
Egyidejű kliens hozzáférés	4
Trend Puffer	30
Görbék Trend Widget-enként	5
Receptek	32
Paraméter készletek receptenként	32,000
Event Puffer	4
Events pro Event Puffer	2,048
Riasztások	2,000
JavaSkript fájl méret oldalanként	8 Kilobyte
Projekt mérete	30
Ütemező	30
Támogatott PLC protokollok	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Valós idejű óra eltérése	130 s / hó
Színek száma	64 k
Rendszer LED-ek száma	1
Kijelző	TFT szín
Kijelzési tulajdonságok	Touchscreen
Kijelző méret	10,4"
Back-up telep	Li-akkumulátor, újra tölthető
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Képernyő felbontás	SVGA, 800x600 Pixel
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	1 A
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint

Jellemző	Érték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	2,100 g
PLC interfész	Ethernet RS485
USB interfész	igen
SD kártya nyílás	1
Ethernet interfész	RJ45 10/100 MBd
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Programozó szoftver	Designer Studio