


# Lineáris portál DHSL-15-EGC120TB-EGC80BS

Cikkszám: 574533

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 15
Hasznos terhelés	0 ... 15 kg
Hajtómű, Z tengely	EGC-80-BS
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos orsóval
Középhelet, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 200 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középheletben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	EGC-120-TB
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíf golyósvezetékekkel
Középhelet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 8,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középheletben, Y tengely	± 0,08 mm