


Lineáris portál

DHSL-25-2EGC120TB-EGC120BS

Cikkszám: 574538

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Csoport | Lineáris portál 25 |
| Hasznos terhelés | 0 ... 25 kg |
| Hajtómű, Z tengely | EGC-120-BS |
| Meghajtó rendszer, Z tengely | elektromos orsóval |
| Középhelyzet, Z tengely | tetszőleges |
| Löket, Z tengely | 0 ... 1,000 mm |
| Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely | ± 0,02 mm |
| Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely | ± 0,02 mm |
| Hajtómű, Y tengely | 2x EGC-120-TB |
| Meghajtó rendszer, Y tengely | elektromos Fogasszíj golyósvezetékekkel 2x |
| Középhelyzet, Y tengely | tetszőleges |
| Löket, Y tengely | 0 ... 8,500 mm |
| Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely | ± 0,08 mm |
| Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely | ± 0,08 mm |