



bernoulli-megfogó

OGGB-60-G18-2-Q

Cikkszám: 574564

FESTO

Vékony, ultraérzékeny és rideg munkadarabok szállítására alkalmas,
nagy nyírőerőhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csatlakozási helyzet	felül/oldalt
Megfogó átmérő	60 mm
Üzemi nyomás	0 ... 6 bar
Névleges üzemi nyomás	1 bar
Levegőfogyasztás névleges üzemi nyomáson	110 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Hangnyomásszint névleges üzemi nyomásnál	65 dB(A)
Hangteljesítmény szintje névleges üzemi nyomáson	78 dB(A)
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	7 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	15 N
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Alternatív csatlakozások	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material spacer	NBR POM
Gyártmány súlya	119 g