


csatlakozó NECU-S1W9-C2-APB

Cikkszám: 574589

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	4-40 UNC-2B
Gyártmány súlya	57.48 g
Feldbus interfész	Sub-D, 9-sarkú, aljzat
1-es elektromos csatlakozás	Csatlakozó, Sub-D, 9-sarkú
2-es elektromos csatlakozás	IDC kapocs
Baud ráta	12 Mbit/s
Megengedett kábel átmérő	8 mm
Megengedett kábelátmérő	8 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.08 ... 0.5 mm ²
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	75 % 25 °C esetén
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	Megerősített PC