



függőleges tápegység lap

VABF-L1-P3A3-G18

Cikkszám: 574593

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	16 mm
Szelephelyek max.száma	1
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	0.65 Nm
Gyártmány súlya	350 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material plate	Alumínium ötvözet