


busz interfész CDPX-F-CO

Cikkszám: 575301

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Mélység	24 mm
Magasság	91 mm
Hossz	41 mm
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	150 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Ipari busz interfész	CANopen
Ipari busz interfész, csatlakoztatástechnika	Csatlakozó Sub-D 9 sarkú
Ipari busz interfész, átviteli arány	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s