

időkésleltető szelep



VZO-3-PK-3

Cikkszám: 5754

FESTO

alaphelyzetben nyitott, 2n csatlakozó lapra NÁ 3 csőhöz való csatlakozó csonkkal.

Nagyobb késleltetési időkhöz megfelelő kiegészítő tárolókat kell a szelephez csatlakoztatni.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2 mm
Működtetés fajtája	pneumatikus
Konstruktív felépítés	Ülékes szelep visszaállító rugóval
Overlap	Underlap
Megjegyzés a kényszerített dinamizáláshoz	Kapcsolási frekvencia legalább 1 x hetenként
Üzemi nyomás	2.5 ... 8 bar
Normál névleges áramlás	60 l/min
Beállítható késleltetési idő	0.25 ... 5 s
Szünet időtartam visszaálláshoz	≥ 50 ms
Ismétlési pontosság, idő beállítás	± 0,5 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	150 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés szerelő keretre választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	PK-3
Material housing	Horgany présöntvény