



csatlakozó kábel

NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9

Cikkszám: 575425

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	DIN 47100
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Csatlakozási frekvencia	50
Gyártmány súlya	1,850 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	25
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	25
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	2x 4-40 UNC csavar
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	25
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	25
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerterhelés 40°C-on	2.6 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2.4 kV
Polaritás felcserélése elleni védelem	igen
Kábelhossz	10 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelkötés	≥ 42 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelkötés	≥ 126 mm
Kábel csavarzat	M20x1,5
Kábel átmérő	10.2 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,25 mm
Kábelszerkezet	25x0,34
Vezeték névleges keresztmetszet	0.34 mm ²
Érvégek	Tompára levágva
Védettség	IP65 IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
Tárolási hőmérséklet	-35 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
A kábelköpeny színe	szürke

Jellemző	Érték
Material housing	PA66-GF30
Ház színe	fekete
Material screws	Acél
Material seals	NBR
Material electrical contact	bronz aranyozott
Material insulation	PVC