


csatlakozó NECC-S1G9-C2-M

Cikkszám: 576031

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasság	39,4 mm
Hossz	58 mm
Gyártmány súlya	24 g
Feldbus interfész	Sub-D, 9-sarkú, aljzat
Elektromos csatlakozás	9-pólusú / 9-pólusú Sub-D / csavaros kapocs
Baud ráta	1 Mbit/s
Megengedett kábel átmérő	8 mm
Megengedett kábelátmérő	8 mm
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás