


p csatlakozó lécc

VABM-B10-20-G38-4-P53-E

Cikkszám: 576416

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	22 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	4
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	324 g
Felfogási mód	felfogó szöglettel
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet