

csatlakozó tömb

VABM-B10-20S-G14-2

Cikkszám: 576417

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Raszter méret | 22 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Szelephelyek max.száma | 2 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gyártmány súlya | 344 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material manifold | Alumínium ötvözet |