


csatlakozó tömb

VABM-B10-20S-G14-4

Cikkszám: 576419

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	22 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	4
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	535 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet