

# Csatlakozó tömb VABM-B10-20E-G38-5-P3

Cikkszám: 576444

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	22 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	5
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	825 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
12. vezérlőlevegő csatlakozó	G1/8
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
3. pneumatikus csatlakozás	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet