

# csatlakozó tömb

## VABM-B10-20E-N38-3-P3

Cikkszám: 576454

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	22 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	574 g
Felfogási mód	átmenő furattal
12 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 1	3/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 3	3/8 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet